

**RUNPOTEC**  
HPI KABELNENZSPEZIALIST

## Multifunktionskamera RC2, Sondelængde: 30m



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	814878 30
GTIN	9120045475562
Artikelklasse	86A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Multifunktionskamera til visuelle inspektioner på svært tilgængelige steder. Kompatibelt med alle RUNPOTEC-produkter med RTG Ø 6 mm, såsom PowerRex (nr. 814868), Runposticks (nr. 814877), Runpo1 (nr. 814865) og glasfiberbånd (nr. 814882).

- **3,5 tommer TFT LCD-farvedisplay; fokusafstand 30 mm – 80 mm.**
- **Kamerahoved med 345000 pixels (640×480); billedvinkel 64°.**
- **6× LED'er integreret i kamerahovedet.**
- **Kapslingsklasse IP 67 (kamerahoved og kabel).**
- **230V eller akku-drift.**

#### Anvendelse:

Perfekt til tomrør (fra indvendig Ø 14 mm), sænkede lofter, skaktkanaler og kanaler under gulvet, vedligeholdelses- og anlægsinspektioner.

#### Leveringsomfang:

1 Runpocam RC2 med **kabel (30 m)** inkl. spole i systemkuffert, 1 dobbelt USB-ladestik 230 V og 12 V (personbil), 1 USB-kabel 3 m, 1 LED-AKKU high performance-lampe 320 lumen inkl. ladekabel, 1 Micro Memory Card 8 GB, 1 Runpo-glider med frontgevind, 1 systemglider, 1 magnetsæt, 1 forbindelsesgevind SET RTG Ø 6 mm, 1 fangkrog, 1 fleksibel forsats 12 cm, 1 gevindforsats RC2.

### Teknisk beskrivelse

Kameraopløsning	640×480 px
Energiforsyning	Batteridrevet
Energiforsyning	Akkudrevet
Billedåbningsvinkel	64 grader
Sondelængde	30000 mm
Displaystørrelse	3,5 tommer
Serie	RC2
Display	LCD
Sonde-Ø	13 mm
Produkttype	Endoskop