



Batteridrevet rundsav, Type: M18FMCS66



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078207 M18FMCS66
GTIN	4058546325077
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

Batteri-metalrundsav 66 mm.

- **Stor metalspånsamler, der opsamler rester, der opstår ved skæringen og samtidig sørger for det nødvendige udsyn.**
- **Tørskæringsteknologi, der gør det muligt at skære metal på en hurtig og ren måde uden grater.**

Leveringsomfang:

Inklusive M12-18FC-lader, kuffert.

Bemærk:

Passende reservebatterier og startersæt finder du under nr. 073814 og nr. 073839. Passende rundsavsklinge findes fra nr. 584075.

Teknisk beskrivelse

Energiforsyning	Akkudrevet
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Akku-kapacitet	12 Ah

maks. omdrejningstal	4000 min ⁻¹
Antal medfølgende akkuer	1
Producentbetegnelse	M18FMCS66-121C
Maks. skæredybde 90°	66 mm
Udførelse	Rundsav
Vægt	7,5 kg
Batteritype	Lithium-ion
Batterispænding	18 V
Savklinge-borings-Ø	16 mm
Savklinge-Ø	203 mm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type HB 18 V
Produkttype	Sav

Tilbehør

Trærundsavsklinge, vekselfortandinguniversal Klinge-Ø D 190 mm	584075 190
Trærundsavsklinge, vekselfortandinguniversal Klinge-Ø D 350 mm	584075 350
Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C
Trærundsavsklinge, vekselfortandinguniversal Klinge-Ø D 210 mm	584075 210
Trærundsavsklinge, vekselfortandinguniversal Klinge-Ø D 160 mm	584075 160
Trærundsavsklinge, vekselfortandinguniversal Klinge-Ø D 230 mm	584075 230
Trærundsavsklinge, vekselfortandinguniversal Klinge-Ø D 300 mm	584075 300
Batterilader Type M18DFC	073840 M18DFC
Batterilader Type M1418C6	073840 M1418C6

Lithium-ion-batteriHigh Output™ Akku-type MHB12	073811 MHB12
Trærundsavsklinge, vekselfortandinguniversal Klinge-Ø D 250 mm	584075 250
Akku-startsætHigh Output™ Type M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Batterilader Type M1218SC	073840 M1218SC