

**Garant****XNEX 040308, HB7635, Type: INOX**

## Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 215198 INOX   |
| GTIN                | 4062406569921 |
| Artikelklasse       | 21A           |

## Beskrivelse

**Udførelse:**

**Dobbeltsidet** 3-skærs vendeskærsplatter. Effektive skærematerialer for den **største processikkerhed**.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 2$  mm.

## Teknisk beskrivelse

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Tilspænding $f_z$ pr. tand     | 0,1 mm      |
| Type                           | INOX        |
| Hjørneradius                   | 0,8 mm      |
| Plattetykkelse S               | 3.18 mm     |
| ISO-kode, vendeskærsplatte     | XNEX 040308 |
| Type                           | HB7635      |
| Skæremateriale                 | HM          |
| Maks. skæredybde $a_{p, maks}$ | 2 mm        |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Antal skift/skær | 6                             |
| Produkttype      | Vendeskærsplatte til fræsning |

### Brugerdata

|                              | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | egnet          | 190 m/min      | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | egnet          | 130 m/min      | M        |
| våd, maksimal                | betinget egnet |                |          |
| våd, minimal                 | betinget egnet |                |          |
| tør                          | egnet          |                |          |
| Luft                         | egnet          |                |          |