

XNEX 040308, HB7525, Type: ST900**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215195 ST900
GTIN	4062406569914
Artikelklasse	21A

Beskrivelse**Udførelse:**

Dobbeltsidet 3-skærs vendeskærsplatter. Effektive skærematerialer for den **største processikkerhed**.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 2$ mm.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,12 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Type	ST900
Plattetykkelse S	3.18 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	XNEX 040308
Type	HB7525
Skæremateriale	HM
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	2 mm

Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	335 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	300 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	280 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	240 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	220 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		