

**KERN****Præcisionsvægt, type FCB, Maksimalt vejeområde: 30000g****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 479512 30000  |
| GTIN                | 4045761202665 |
| Artikelklasse       | 47D           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Der kan skiftes mellem batteridrevet tilstand og lysnetdrift. Automatisk slukning efter 3 minutter.**
- **Justeringsprogram CAL: Til indstilling af nøjagtighed (hertil nødvendig prøvevægt forespørgsel).**
- **Styktal: Referencestyktal kan vælges mellem 5, 10, 25, 50 styk. Displayskift fra stk. til vægt.**
- **Indvejning: Separat hukommelse for tarabeholderens vægt og for indvejningsdelene (netto, total).**

KERN Universal Port (KUP): tillader tilslutning af eksterne KUP-kontaktfladeadapter, såsom RS-232 eller USB, til udveksling af data og kontrolkommandoer uden at der skal foretages installationsarbejde.

2. visning på bagsiden af vægten.

**Leveringsomfang:**

Inklusive netadapter 230 V / 50 Hz, beskyttelseskærm.

**Specialtilbehør:**

Batteri nr. 081561 str. 6LR61; internt akku fås på forespørgsel. Datakabel, printer fås på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Dybde                | 323 mm         |
| Repeterbarhed        | 0,2 g          |
| Bredde               | 270 mm         |
| Mål, vejeplade       | 253×227 mm     |
| Reaktionstid         | 3 s            |
| Aflæsning            | 0,2 g          |
| Energiforsyning      | Batteridrevet  |
| Energiforsyning      | Akkudrevet     |
| Stykvægt min.        | 2 g            |
| Maksimalt vejeområde | 0 - 30000 g    |
| Højde                | 110 mm         |
| Producentbetegnelse  | FCB            |
| Nettovægt            | 2,6 kg         |
| Linearitet           | ±0,6 g         |
| Kalibrering          | K2             |
| Produkttype          | Præcisionsvægt |

## Services

|  |           |
|--|-----------|
| DAkS-kalibreringVægt Maksimalt vejeområde 50 | 027710 50 |
| KalibreringVægt Maksimalt vejeområde 50 kg   | 027700 50 |