

KERN**Bordvægt, type IOC med kalibreringstilladelse, Maksimalt vejeområde: 60Lkg**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	479608 60L
GTIN	4045761207226
Artikelklasse	47D

Beskrivelse

Udførelse:

- **Robust bordvægt af rustfrit stål kan bruges som pakkevægt, industrivægt eller vægt med tæller.**
- **Dobbeltområdevægt med automatisk skift af aflæsningen (mere præcis aflæsning i nederste halvdel af vægtområdet).**
- **Displayenhed med talhøjde 24 mm også adskilt fra platformen; kan indstilles og monteres vha. fleksibelt kabel.**
- **Høj mobilitet takket være kompakt konstruktion og mulighed for batteridrift.**
- **Et optisk og akustisk signal understøtter positionerings-, doserings- og sorteringsarbejde i toleranceområdet.**
- **Procentbestemmelse: Gør det muligt at indveje til en fastlagt værdi (100%) og bestemme afvigelser fra denne nominelle værdi.**
- **Styktal: Hurtig registrering af store styktal takket være nem tællefunktion. Referencestyktal kan vælges mellem 5, 10, 25, 50 styk.**
- **Justeringsprogram CAL: Til indstilling af nøjagtighed (hertil nødvendig kontrolvægt på forespørgsel).**

Bordvægt **med kalibreringstilladelse** (kalibrering kan bestilles under nr. 479609.) En lang række (ekstraudstyr) datainterfaces gør det muligt nemt at overføre vejedataene. Valgfri receptur fås: Separat hukommelse for tarabeholderens vægt og for indvejningsdelene (netto, total).

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive lysnetadapter, bordfod inkl. vægbeslag, beskyttelseskærm.

Specialtilbehør:

Kalibrering nr. 479609 str. 300

Bemærk:

For at udføre en korrekt kalibrering kræves vægtens opstillingssted. Bestil kalibrering nr. 479609 med angivelse af opstillingsstedet.

Teknisk beskrivelse

Stykvægt min.	20 g
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Aflæsning af øvre vejeområde	20 g
Mål, vejeplade	500×400 mm
Energiforsyning	Med kabel
Nettovægt	9 kg
Maksimalt vejeområde	0 - 60 kg
Aflæsning	10 g
Reaktionstid	2 s
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Producentbetegnelse	Type IOC
Repetérbarhed	20 g
Interface	RS232C-interface
Produkttype	Bordvægt

Services

KalibreringVægt Maksimale vejeområde 100 kg	027700 100
DAkS-kalibreringVægt Maksimale vejeområde 180	027710 180