



## Svejsers-beskyttelsesjakke PROBAN, kongeblå, Konfektionsstørrelse DE: 66



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	091595 66
GTIN	4050274859275
Artikelklasse	09Y

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Det **klassiske**, ensfarvede svejsebeskyttelsestøj er særligt **robust** og kombinerer en høj **brugerkomfort** med god **åndbarhed**. Beklædningen beskytter mod varme, gnister og svejsestænk. Desuden har serien brandhæmmende egenskaber, som også opretholdes efter det er blevet vasket gentagne gange. Anvendelsesområder: Stålværker, metalforarbejdende industri, svejsere, anlægsbyggeri, støberier.

Jakken PROBAN® har en ombukket krave som halsafslutning og ærmerne er der en søm med skjulte trykknapper, der vender indad og kan indstilles. Standarderne kan aflæses på venstre sidelomme ved hjælp af piktogrammer som flammehæmmende direkte broderi.

- **Bryst- og inderlommer.**
- **To forstærkede sidelommer med klap og skjult trykknaplukning.**
- **Lukkestribe med skjulte trykknapper på begge sider.**

#### Norm:

- **EN ISO 11611, Klasse 2, A1**
- **EN ISO 11612, A1, B1, C1, E2, F1**

#### Bemærk:

På forespørgsel kan serien leveres med tekstilgrammatur 470g/m<sup>2</sup> certificeret iht. EN 11612, A1, B1, C1, E3, F1. Eller som en lettere variant afprøvet med 320 g/m<sup>2</sup> iht. EN 11611, klasse 1, A1

og EN 11612 A1, B1, C1. Størrelsestabel med gengivelse af internationale konfektionsstørrelser findes i vores infodel bagerst i kataloget.

## Teknisk beskrivelse

Køn	Herre
Konfektionsstørrelse DE	66
Tekstilsammensætning	100% bomuld
Materialegrammatur / vævstæthed	380 g/m <sup>2</sup>
Vask	60 °C farvet vask
Beklædning iht.	DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning
Beklædning iht.	DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme
Farve	kongebå
Produkttype	Svejsebeskyttelsesjakke