



Batteridrevet kompakt båndsav, Type: M12FBS64



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078202 M12FBS64
GTIN	4058546346324
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt, kraftfuld FUEL™ batteri-båndsav med kulfri POWERSTATE™ motor til mobil savning med forbedret håndterbarhed.

- **Enkelt og værktøjsløst savbåndsskift.**
- **Trinløst regulerbar båndhastighed med hastighedskontakt.**
- **Robust metalkonstruktion, metalkrog.**
- **LED-belysning af skæreområdet.**

Leveringsomfang:

Inklusive 2x M12 B4 akku, lader, transportkuffert.

Bemærk:

Passende reservebatterier og tilbehør finder du under nr. 073816 og 073809. Passende båndsavklinger fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Båndsavklinge, længde	776 mm
Vægt	3,2 kg

Batterispænding	12 V
Båndhastighed	0 - 116 m/min
Akku-kapacitet	4 Ah
Energiforsyning	Akkudrevet
Maks. skæredybde 90°	64 mm
Antal medfølgende akkuer	2
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Producentbetegnelse	M12FBS64
Batteritype	Lithium-ion
Båndsavklinge, bredde	13 mm
Emballage	Kuffert
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type HB 12 V
Produkttype	Sav

Tilbehør

Akku-startsæt Type M12NRG4	073839 M12NRG4
Li-Ion system M12B4 Akku-type MB12	073815 MB12
Batterilader Type M1218SC	073840 M1218SC
Li-Ion system M12B6 Akku-type MB12	073829 MB12
Li-Ion system M4B2/M12B2 Akku-type MB12	073814 MB12