

## Vinkelskruestrækkerforsats, Type: SHW



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	073920 SHW
GTIN	4058546289027
Artikelklasse	07A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Passer til alle gængse skruetrækkere og boremaskiner. Gear i førsteklasses stål. Hjørnemål 30 mm. Lejepande med holdeflange til momentunderstøttelse kan drejes 360° trinløst. Holder magnetiseret, passer til 1/4 tomme bitsekskant. Vinkelnøgle-/borforsats er den perfekte løsning til alle skrueopgaver på trange og svært tilgængelige steder.

#### Leveringsomfang:

Vinkelnøgleforsats 10×25 mm SHOCKWAVE™ skruebits.

### Teknisk beskrivelse

Maks. moment	225 Nm
Type	SHW
Produkttype	Skrueforsats