

Garant**Hjørnefræser 90°, med boring, Ø D / antal skær Z: 32/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215182 32/6
GTIN	4062406570163
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Hjørnefræsesystemet til **trinløs ansatsfræsning**. Den kompakte vendeplattestørrelse giver **enorm stabilitet** ved ekstra stort antal skær - for den **højeste produktivitet**.

Bemærk:

GARANT Momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** anvendes med bit nr. **674252 str. 7IP**.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Antal skær Z	6
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	2 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	40 mm
passende vendeskærsplatter	XNEX 040308
Holdeboring-Ø	16 mm
Skær-Ø D_c	32 mm

Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 1	219878 1
------------------------------------	----------