

Garant**Hjørnefræser 90°, med boring, Ø D / antal skær Z: 40/6mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 215182 40/6 |
| GTIN | 4062406570170 |
| Artikelklasse | 210 |

Beskrivelse**Udførelse:**

Hjørnefræsesystemet til **trinløs ansatsfræsning**. Den kompakte vendeplattestørrelse giver **enorm stabilitet** ved ekstra stort antal skær - for den **højeste produktivitet**.

Bemærk:

GARANT Momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** anvendes med bit nr. **674252 str. 7IP**.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Skær-Ø D_c | 40 mm |
| Samlet længde $L_{i alt}$ | 40 mm |
| Antal skær Z | 6 |
| Vendeplatteskruesæt | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) |
| Holdeboring-Ø | 16 mm |
| Maks. skæredybde $a_{p maks}$ | 2 mm |
| passende vendeskærplatter | XNEX 040308 |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Skaftudførelse | med boring |
| Indstillingsvinkel κ | 90 grader |
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning |
| Deling af skærene | ulige |
| Indvendig køling | ja |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard |
| Produkttype | Hjørnefræser |

Tilbehør

| | |
|------------------------------------|----------|
| Vendeplatteskruesæt 10 dele Type 1 | 219878 1 |
|------------------------------------|----------|