



Polygriptang, Hel længde: 100mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	813700 100
GTIN	4003773087281
Artikelklasse	83D

Beskrivelse

Udførelse:

Parallelt styrede, **glatte** gribebakker; forkromet udførelse.

Indgrebs-finindstilling med trykknop og spændegreb giver højt presstryk på bakkerne.

Slaget mellem gribefladerne muliggør **efterfølgende fastgørelse efter skraldeprincippet**.

Forkromet tangnøgle, greb med præget, ru overflade. **Kan betjenes med én hånd; trykknappfri finindstilling ved skubning.**

Anvendelse:

Skånsomt fæste på skruer, møtrikker, forkromede armaturer etc.

Bemærk:

Skånebakker fås under nr. 813725.

Teknisk beskrivelse

Spændvidde	0 - 21 mm
Hel længde	100 mm
Kæbelængde	13 mm
Produkttype	Polygriptang