



Kraft-skævbider, forkromet VDE-isoleret, med sikringsøje, Hel længde: 200mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	706051 200
GTIN	4003773081494
Artikelklasse	73F

Beskrivelse

Udførelse:

Tang med sikringsøje til at anbringe en faldsikring. Sikringsøje svejset fast sammen med grebsovertrækket, kan belastes dynamisk indtil 3 m faldhøjde.

Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 til opgaver under spænding op til 1000 V.

Anvendelse:

Til anvendelse inden for bygge- og anlæg, bygningsvedligeholdelse, hos industrielt rearbejde, tagdækkere, inden for messebyggeri etc.

Materiale:

Krom-vanadium-elektrostål, sænksmedet.

Bemærk:

Andre udgaver og størrelser fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Skæreeffekt, hård tråd op til Ø	3 mm
Skæreeffekt, pianotråd op til Ø	2,5 mm
Hel længde	200 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til Ø	4,2 mm
Materiale	Krom-vanadium-elektrostål
Overflade	forkromet
Højeffektiv kraftskævbider	ja

med aktiverbar retur fjeder	nej
med retur fjeder	nej
Produkttype	skærende tang