



## Rørskærer til kunststofrør BiX® med 3 klinger, til Ø op til: 50mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	819780 50
GTIN	4003773087311
Artikelklasse	86A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Rørskærer i stabilt, forstærket kunststof, knivblok af trykstøbt zink. Særlig handy, til grat- og spånfri skæring af rør. Sikker, faglig korrekt forkortelse af dryptyller ved slutmontage – næsten i plan med væggen (ca. 2 - 3 mm afstand til væggen). Drejelig knivblok til skæring af kunststofrør (klinge i midten) og af dryp- og tætningstyller (klinge udvendig). Lukkemekanisme til sikker transport.

#### Anvendelse:

Skærer nemt og hurtigt bl.a. højtemperatur-afløbsrør, el-tomrør og uforstærkede kunststofrør med vægtykkelse på op til 2,4 mm.

### Teknisk beskrivelse

Til udvendig rør-Ø	20 - 50 mm
Producentbetegnelse	BiX
med skraldefunktion	nej
Produkttype	Rørskærere

