



Batteridrevet slagbore-/skruemaskine, Type: GSB1235



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070104 GSB1235
GTIN	4059952513966
Artikelklasse	03B

Beskrivelse

Udførelse:

Bosch-akku-slagbore-/skruemaskine til yderst krævende skrue-, bore- og slagboreopgaver.

- **Electronic Cell Protection (ECP) beskytter batteriet mod overophedning og dybdeafledning.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) beskytter motoren mod overbelastning.**
- **Mekanisk flertrins-momentfrakobling.**
- **Praktisk bælteclips (ikke 070104).**
- **Integreret LED-lys, akku-ladeindikator.**
- **Hurtigspændepatron.**

Robust og praktisk akku-skrue-maskine, der kun vejer **1 kg**.

Leveringsomfang:

Inklusive 2x litium-ion-akku, lader og transporttaske.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere findes fra nr. 073851 og 073866.

Teknisk beskrivelse

Batterispænding	12 V
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 460 min ⁻¹
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 12 V
Maks. spiralbor-Ø i træ	32 mm

Hurtigspændepatron, spændeområde	1 - 10 mm
Maks. spiralbor-Ø i beton	10 mm
Maks. omdrejningstal 2. gear	1750 min ⁻¹
Batteritype	Lithium-ion
Typisk anvendelse	Medium
Maks. spiralbor-Ø i stål	10 mm
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion	<2,5 m/s ²
Akku-kapacitet	3 Ah
Energiforsyning	Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer	2
Producentbetegnelse	GSB 12V-35
Maks. moment, blød	20 Nm
Motorkonstruktion	Børsteløs motor
Maks. moment, hård	35 Nm
Vægt	1 kg
Maks. vibration iht. EN med slagborefunktion	10,5 m/s ²
Produkttype	Slagbore-/skruemaskine

Tilbehør

Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B12 V	073855 B12
Batterilader Type GAL1240	073866 GAL1240