

HOLEX**Nitrilhandsker, par Pro Cut D, Handskestørrelse: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094602 7
GTIN	4062406572136
Artikelklasse	02H

Beskrivelse**Udførelse:**

HOLEX Pro Cut D. Sømløse strikkede skærebeskyttelsehandsker til præcise og universelle aktiviteter med høj snitfare. Med PU-nitrilskumsbelægning og yderst god pasform og fingerbevægelighed. Med forstærkning på tommelfingerens inderside og længere levetid. Perfekt til brug i tørre samt oliekontaminerede arbejdsmiljøer. **18-gauge-strikteknologi.**

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	7
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Skærebeskyttelsehandsker
Indhold	12

Handskeegenskab	forstærkning af tommelfingerens inderside
Handskeegenskab	DMF-fri
Strikketeknologi	18G
Tørring	Lufttørring
EN 388	4X43D
Bæremateriale	HPPE
Belægning	water based PU/Nitril
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Farve	sort / grå
Længde	255 mm
Anvendelse	flergangsbrug
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Skærebeskyttelsesklasse	D
Produkttype	Skærebeskyttelseshandsker