

**TMSERROR, Type: GBH18V45C****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	075515 GBH18V45C
GTIN	3165140915427
Artikelklasse	03B

Beskrivelse**Udførelse:**

18-V-batteri-borehammer med **SDS-plus-værktøjsholder** og børsteløs motor.

- **Overbelastningskobling til beskyttelse af bruger og maskine.**
- **Højre-/venstreløb.**
- **Ekstremt robust: Electronic Motor Protection** slukker motoren ved overbelastning; **fuldt funktionsdygtig også efter 2-m-faldtest på beton.**
- **Lettere end sammenlignelige kabelbundne produkter** takket være meget optimeret drivstreng – også med **ProCORE18V 12.0Ah.**
- **Komfortabelt arbejde** takket være **Lock-on Button** til kontinuerligt mejselarbejde.
- **Maksimal effekt** takket være **BITURBO-teknologi.**
- **Præcise arbejdsresultater** takket være **hastighedsindstilling med variable omdrejningstal.**
- **Forbedret sigt** takket være **LED-arbejdslampe.**
- **Kick Back Control** til reduktion af fare som følge af pludselige værktøjsreaktioner.
- **Udstyret med Soft-Start, ASC og EPC** til bedste beskyttelse af brugeren.
- **Fleksibelt arbejde** takket være **individuel indstilling iht. anvendelsen via Bosch My Tools-appen.**

Leveringsomfang:

Inklusive ekstragreb, Connectivity-modul, maskinklud og håndværkerkuffert.

Bemærk:

Passende HM-hammerbor finder du under nr. 787000. Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851-073866.

Teknisk beskrivelse

Maks. spiralbor-Ø i beton	45 mm
Vægt	8 kg
Slagenergi	12,5 J
Batterispænding	18 V
Værktøjsholder, form	SDS Max
Batteritype	Lithium-ion
Maks. slagtal	2760 min ⁻¹
Producentbetegnelse	GBH 18V-45 C
Emballage	Kuffert
Energiforsyning	Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer	2
Skaft	SDS Max
Produkttype	Borehammer

Tilbehør

Akku-startsæt ProCore Akku-type, akku-spænding C18 V	073865 C18
Batterilader Type GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
Li-ion-akku ProCore Akku-type, akku-spænding C18 V	073857 C18
Batterilader Type 1880CV	073866 1880CV
Batterilader Type GAL18160C	073866 GAL18160C