

HOLEX**Nitrilhandsker, par Pro Cut D / Protector, Handskestørrelse: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094603 10
GTIN	4062406572211
Artikelklasse	02H

Beskrivelse**Udførelse:**

HOLEX Pro Cut D. Sømløse strikkede skærebeskyttelseshandsker til præcise og universelle aktiviteter med høj snitfare. Med PU-nitrilskumsbelægning og yderst god pasform og fingerbevægelighed. Med forstærkning på tommelfingerens inderside og længere levetid. Perfekt til brug i tørre samt oliekontaminerede arbejdsomgivelser. **18-gauge-strikteknologi.** Med yderligere hånddryg-beskyttere til beskyttelse mod lette slag og stød.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Beskyttelseskategori	Kategori II
Handsketype	Skærebeskyttelseshandsker
Handskestørrelse	10
Indhold	12

Handskeegenskab	DMF-fri
Handskeegenskab	forstærkning af tommelfingerens inderside
Handskeegenskab	Stødbeskyttelse
Strikketeknologi	18G
Tørring	Lufttørring
EN 388	4X43D
Bæremateriale	HPPE
Belægning	water based PU/Nitril
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Farve	sort / grå
Længde	255 mm
Anvendelse	flergangsbrug
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Skærebeskyttelsesklasse	D
Produkttype	Skærebeskyttelseshandsker