

**Borehammer, Type: GBH221****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	075510 GBH221
GTIN	4059952569635
Artikelklasse	03B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Robuste borehamre med **SDS-plus værktøjsholder** og høj borehastighed.

- **Overbelastningskobling til beskyttelse af bruger og maskine.**
- **Trinløs regulering af omdrejningstal giver perfekt forboring.**
- **Adskillige anvendelsesmuligheder med mejselfunktion (drejestop).**
- **Højre-/venstreløb til frigørelse ved blokerede bor.**

**Leveringsomfang:**

Inklusive ekstragreb, maskinklud. Inklusive dybdeanslag 210 mm og kuffert.

**Bemærk:**

Passende HM-hammerbor finder du under nr. 787000. Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073851-073866.

**Teknisk beskrivelse**

Maks. spiralbor-Ø i beton	20 mm
Energiforsyning	Med kabel
Værktøjsholder, form	SDS-Plus
Effektforbrug	650 W

Skaft	SDS Plus
Slagenergi	2 J
Maks. spiralbor-Ø i træ	30 mm
Vægt	2,3 kg
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Emballage	Kuffert
Producentbetegnelse	GBH 2-21 D
Maks. vibration iht. EN	13,5 m/s <sup>2</sup>
Produkttype	Borehammer