



Batteri-slagbore-/skruemaskine uden batteri, lader, Type: GSB1855



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070113 GSB1855
GTIN	4059952509402
Artikelklasse	03B

Beskrivelse

Udførelse:

Bosch-akku-slagbore-/skruemaskine til yderst krævende skrue-, bore- og slagboreopgaver.

- **Electronic Cell Protection (ECP) beskytter batteriet mod overophedning og dybdeafladning.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) beskytter motoren mod overbelastning.**
- **Mekanisk flertrins-momentfrakobling.**
- **Praktisk bælteclips (ikke 070104).**
- **Integreret LED-lys, akku-ladeindikator.**
- **Hurtigspændepatron.**

Med **børsteløs EC-motor**.

KickBackControl med automatisk frakobling i tilfælde af blokering samt unik præcisionskobling. Kompakt konstruktion; meget kort hovedlængde (kun 184 mm) giver perfekt håndtering (str. GSB1890PC); derfor optimal til arbejde under trange pladsforhold. Mulighed for eftermontering af Connectivity Modul.

Leveringsomfang:

Uden akku, uden lader og med L-BOXX.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere findes fra nr. 073851 og 073866.

Teknisk beskrivelse

Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm

Producentbetegnelse	GSB 18V-55
Batteritype	Lithium-ion
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Motorkonstruktion	Børsteløs motor
Energiforsyning	Akkudrevet
Typisk anvendelse	Medium
Maks. vibration iht. EN uden slagborefunktion	1,5 m/s ²
Maks. spiralbor-Ø i træ	35 mm
Akku-kapacitet	4 Ah
Antal medfølgende akkuer	0
Maks. omdrejningstal 2. gear	1800 min ⁻¹
Batterispænding	18 V
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 460 min ⁻¹
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Maks. moment, hård	55 Nm
Maks. spiralbor-Ø i beton	13 mm
Vægt	1,1 kg
Maks. moment, blød	28 Nm
Maks. vibration iht. EN med slagborefunktion	11 m/s ²
Produkttype	Slagbore-/skruemaskine