



Batteri-vinkelsliber GWS, Type: 18V15C



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077120 18V15C
GTIN	3165140964555
Artikelklasse	03C

Beskrivelse

Udførelse:

- Takket være den nye BITURBO-teknologi opnås 50 % hurtigere snit og metalfjernelse. Svarer til effekten af en kabelbundet vinkelsliber.
- Øget sikkerhed takket være intelligent bremsesystem, Soft Start, KickBack- og Drop Control.
- Indstilling af enkelte hastighedstrin med brugeroverflade og Bluetooth-Connectivity.
- Mulighed for eftermontering af Connectivity-modulet.

Leveringsomfang:

Uden batteri og lader, inklusive beskyttelsesdæksel, monteringsflange, spændemøtrik, ekstra håndtag.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073854 og nr. 073866. Passende ProCORE 18 V akkuer og startsæt finder du under nr. 073857 str. C18 og nr. 073865 str. C18.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde	34 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Batterispænding	18 V
Maks. skive-Ø	125 mm
Blød opstart	nej

Producentbetegnelse	GWS 18V-15 C
Batteritype	Lithium-ion
Overbelastningssikring	ja
Kickbackstop	ja
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Maks. vibration iht. EN	4 m/s ²
Vægt uden batteri	2,2 kg
Antal medfølgende akkuer	0
Genstartsspærre	ja
Motorkonstruktion	børsteløs motor
Dødemandskontakt	nej
Vægt	2,2 kg
maks. omdrejningstal	9800 min ⁻¹
App-integration	OneKey
Produkttype	Vinkelsliber

Tilbehør

Akku-startsætProCore Akku-type, akku-spænding C18 V	073865 C18
Li-ion-akkuProCore Akku-type, akku-spænding C18 V	073857 C18