



Batteridrevet bore-/skruemaskine, Type: M12FDDXK2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070210 M12FDDXK2
GTIN	4058546229245
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

MILWAUKEE – batteri-bore-skrue-maskine Sejtrækkende 2-gears batteri-bore-skrue-maskiner med højre-/venstreløb. REDLITHIUM™-batterier med **enkeltcelleovervågning** og **opladningsindikator**. Robust **metalgearhus** af hensyn til lang levetid. **FIXTEC hurtigspændepatron i metal** med spindel-lås. LED-belysning af arbejdsområdet. Greb med Softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort. Kompakt batteri-boremaskine med hurtigskiftepatron.

- **4-i-1 skiftehovedsystem med hurtigskiftepatron.**
- **Længde på kun 185 mm.**

Leveringsomfang:

Sæt med 10-mm-metalpatron, vinkelskrue-trækkerforsats, excenterforsats, 6-mm-HEX-stykke, inklusive 2 × 12V / 2,0 Ah Li-Ion-batteri M12 B2, lader, HD-boks.

Bemærk:

Tilhørende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073814, nr. 073815, nr. 073829 und nr. 073840.

Teknisk beskrivelse

Batterispænding	12 V
Batteritype	Lithium-ion
Maks. moment, hård	34 Nm
Vægt	0,9 kg
Typisk anvendelse	Medium
Maks. spiralbor-Ø i stål	10 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Maks. omdrejningstal 2. gear	1600 min ⁻¹
Maks. vibration iht. EN	< 2,5 m/s ²
Maks. spiralbor-Ø i træ	34 mm
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Motorkonstruktion	Børsteløs motor
Producentbetegnelse	M12 FDDXKIT-202X
Akku-kapacitet	2 Ah
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 400 min ⁻¹
Antal medfølgende akkuer	2
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Produkttype	Bore-/skruemaskine

Tilbehør

Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C