



## Akku-slagskruemaskine, Type: M18FIW2F12



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	074010 M18FIW2F12
GTIN	4058546346355
Artikelklasse	03L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Robuste, **kraftfulde FUEL™ akku-slagnøgler** med **børsteløs POWERSTATE™ EC-motor**, lang motorlevetid og høj energieffektivitet. Stabilt **metalgearhus** og ergonomisk **mellemhåndtag med softgrip**. Batteri-ladetilstandsindikator, LED-belysning af arbejdsområdet. Med højre- / venstreløb og elektronisk styring af omdrejningstallet. **REDLINK PLUS™-elektronik** – enestående effektstyring:

- **Med systemkommunikation drevmaskine – batteri.**
- **Med overbelastningsbeskyttelse af hensyn til længere levetid af batteri, motor og gear.** DRIVE CONTROL™ muliggør hurtigt skift mellem 4 effekttrin med forskellige omdrejningstal- og momentindstillinger. **18 V / 5,0 Ah kompakt akku-slagnøgle** med en længde på kun 124 mm.
- **Kompakt konstruktion.**
- **Trin 4 til optimal blanding af effekt og præcision ved løsning af skruer.**

#### Udførelse reklametekst:

Robuste, **kraftfulde FUEL™ akku-slagnøgler** med **børsteløs POWERSTATE™ EC-motor**, lang motorlevetid og høj energieffektivitet.

#### Bemærk:

Passende reservebatterier og tilbehør finder du fra nr. 073808.

### Teknisk beskrivelse

Typisk anvendelse	Strong
Slagtal 3. trin	0 - 3400 min <sup>-1</sup>
Slagtal 1. trin	0 - 1000 min <sup>-1</sup>
Vægt	5,9 kg
Maks. moment, 1. trin	102 Nm
Slagtal 2. trin	0 - 2400 min <sup>-1</sup>
maks. skrue-Ø (8,8 – 12,9)	M18
Maks. moment, 3. trin	339 Nm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Maks. moment, 4. trin	34 Nm
Batterispænding	18 V
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Producentbetegnelse	M18 FIW2F12
Maks. moment, 2. trin	203 Nm
Værktøjsholder, drevprofil	Udvendig firkant
Antal medfølgende akkuer	2
Værktøjsholder, mål	1/2 tommer
Energiforsyning	Akkudrevet
Batteritype	Lithium-ion
Akku-kapacitet	5 Ah
Produkttype	Slagnøgle

## Tilbehør

Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion system M18B5 Akku-type MB18	073816 MB18
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C