



Akku-slagskruemaskine, Type: M18ONEFFDS



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	074010 M18ONEFFDS
GTIN	4058546324681
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

Robuste, **kraftfulde FUEL™ akku-slag nøgler** med **børsteløs POWERSTATE™ EC-motor**, lang motorlevetid og høj energieffektivitet. Stabilt **metalgearhus** og ergonomisk **mellemhåndtag med softgrip**. Batteri-ladetilstandsindikator, LED-belysning af arbejdsområdet. Med højre- / venstreløb og elektronisk styring af omdrejningstallet. **REDLINK PLUS™-elektronik** – enestående effektstyring:

- **Med systemkommunikation drevmaskine – batteri.**
 - **Med overbelastningsbeskyttelse af hensyn til længere levetid af batteri, motor og gear.**
- DRIVE CONTROL™ muliggør hurtigt skift mellem 4 effekttrin med forskellige omdrejningstal- og momentindstillinger. M18 FUEL™ ONEKEY™ 1-tommers batteri-slag nøgle med sprængning leverer op til 2576 Nm spændemoment og erstatter kabel-, benzin- og trykluftapparater. DRIVE CONTROL gør det muligt at skifte hurtigt mellem 4 effekttrin med forskellige omdrejningstal- og momentindstillinger.
- **ONE KEY™-app til individualisering af værktøjsindstillingerne.**
 - **ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security muliggør bl.a. visning af enhedens sidste position.**

Udførelse reklametekst:

Robuste, **kraftfulde FUEL™ akku-slag nøgler** med **børsteløs POWERSTATE™ EC-motor**, lang motorlevetid og høj energieffektivitet.

Leveringsomfang:

1 × M18 HB12 12,0 Ah batteripakke, M12-18 FC lader, kuffert.

Bemærk:

Passende reservebatterier og tilbehør finder du fra nr. 073808.

Teknisk beskrivelse

Slagtal 4. trin	0 - 1440 min ⁻¹
Maks. moment, 3. trin	1966 Nm
Antal medfølgende akkuer	1
Energiforsyning	Akkudrevet
Vægt	11,1 kg
Maks. moment, 4. trin	2576 Nm
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Akku-kapacitet	12 Ah
Slagtal 3. trin	0 - 1200 min ⁻¹
Slagtal 2. trin	0 - 930 min ⁻¹
Batterispænding	18 V
Værktøjsholder, drevprofil	Udvendig firkant
Producentbetegnelse	M18 ONEFHIWF1DS-121C
App-integration	OneKey
Slagtal 1. trin	0 - 750 min ⁻¹
Værktøjsholder, mål	1 tommer
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
maks. skrue-Ø (8,8 – 12,9)	M42
Batteritype	Lithium-ion
Maks. moment, 2. trin	1254 Nm
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Maks. moment, 1. trin	1180 Nm
Produkttype	Slagnøgle

Tilbehør

Batterilader Type FE80-BC

073845 FE80-BC