

**Mitutoyo****Måleur, Måleområde / kabinet-Ø: 10/58mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	432051 10/58
GTIN	4946368841922
Artikelklasse	44A

## Beskrivelse

### Udførelse:

Mål iht.DIN EN ISO 463, udgave juni 2006. Præcisionsmåleure med metalkabinet, spændeskaft-Ø 8 mm h6, hærdet og slebet. Skiven kan drejes i nulstilling vha. udvendig ring. Centralviser til 1/100-mm-aflæsning, sekundærskalaens lille viser til 1-mm-aflæsning.

### Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

## Teknisk beskrivelse

Kalibrering	C1
Kabinet-Ø	58 mm
Målekraft	0,4 - 1,4 N
Måleområde	10 mm
Skalaværdi	0,01 mm
Norm	DIN 878
Aflæsning	1/100 mm

Aflæsning pr. viseromdrejning	1 mm
Måleafvigelse MPE (måleområde)	13 µm
Måleværktøj	analog
Produkttype	Måleure

## Services

DAkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5
KalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 10 mm	023000 10

## Tilbehør

Forlænger til måleføler Længde L 80 mm	434920 80
Forlænger til måleføler Længde L 40 mm	434920 40
Forlænger til måleføler Længde L 90 mm	434920 90
Magnetisk bagbeklædning til måleure til hus-Ø 58 mm	434836 58
Forlænger til måleføler Længde L 10 mm	434920 10
Forlænger til måleføler Længde L 20 mm	434920 20
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 50 mm	434918 50
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 50 mm	434917 50
Vinklet måleursholder60° Spændelængde 25 mm	434918 25
Forlænger til måleføler Længde L 60 mm	434920 60
Forlænger til måleføler Længde L 30 mm	434920 30
Forlænger til måleføler Længde L 50 mm	434920 50
Forlænger til måleføler Længde L 70 mm	434920 70
Drejeføler	434912
Vinklet måleursholder45° Spændelængde 25 mm	434917 25
Forlænger til måleføler Længde L 100 mm	434920 100
Forlænger til måleføler Længde L 15 mm	434920 15