

**Mitutoyo****Finmåleuret stødsikkert, Måleområde / kabinet-Ø: 5/58mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	433405 5/58
GTIN	4946368842103
Artikelklasse	44A

## Beskrivelse

### Udførelse:

Stabilt, matforkromet urkasse i messing; brudsikkert glas.

Spændeskæft-Ø 8 mm h6, hærdet og slebet.

Meget præcis udførelse.

Urværkets vigtigste dele er **ædelstenslejrede**.

Centralviser til **1/1000-mm-aflæsning**.

Talskiven kan drejes til visernulstilling med den udvendige ring.

Næsten konstant målekraft i hele måleområdet.

Mål iht.DIN EN ISO 463, udgave juni 2006.

### Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

## Teknisk beskrivelse

Måleområde	5 mm
Kabinet-Ø	58 mm
Norm	Fabriksstandard

Kalibrering	C2
Aflæsning pr. viseromdrejning	0,2 mm
Målekraft	0,4 - 1,5 N
Skalaværdi	0,001 mm
Måleafvigelse MPE (måleområde)	10 µm
Måleværktøj	analog
Produkttype	Måleure

### Services

KalibreringMåleur, analog 0,001 Maks. målestrækning 5 mm	023020 5
DAkkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5

### Tilbehør

Glas til måleur Type 58	432010 58
Magnetisk bagbeklædning til måleure til hus-Ø 58 mm	434836 58