

Mitutoyo**Finmåleuret stødsikkert, Måleområde / kabinet-Ø: 1/58mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	433405 1/58
GTIN	4946368842028
Artikelklasse	44A

Beskrivelse

Udførelse:

Stabilt, matforkrommet urkasse i messing; brudsikkert glas.

Spændeskæft-Ø 8 mm h6, hærdet og slebet.

Meget præcis udførelse.

Urværkets vigtigste dele er **ædelstenslejrede**.

Centralviser til **1/1000-mm-aflæsning**.

Talskiven kan drejes til visernulstilling med den udvendige ring.

Næsten konstant målekraft i hele måleområdet.

Mål iht.DIN EN ISO 463, udgave juni 2006.

Specialtilbehør:

Specialfølere nr. 434900; 434910; 434915.

Teknisk beskrivelse

Norm	Fabriksstandard
Kalibrering	C2
Måleområde	1 mm

Målekraft	0,9 - 1,5 N
Aflæsning pr. viseromdrejning	0,2 mm
Skalaværdi	0,001 mm
Kabinet-Ø	58 mm
Måleafvigelse MPE (måleområde)	5 µm
Måleværktøj	analog
Produkttype	Måleure

Services

KalibreringMåleur, analog 0,001 Maks. målestrækning 5 mm	023020 5
DAkkS-kalibreringMåleur, analog 0,01 og digital 0,01 / 0,001 Maks. målestrækning 12,5 mm	023010 12,5

Tilbehør

Magnetisk bagbeklædning til måleure til hus-Ø 58 mm	434836 58
Glas til måleur Type 58	432010 58