



Universalkniv CutiX® med magnesiumgreb og 3 klinger, 18 mm, Hel længde: 165mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 845051 165 |
| GTIN | 4003773087533 |
| Artikelklasse | 86E |

Beskrivelse

Udførelse:

Pålidelig ledsager med enestående klingestabilisering. Innovativ og variabelt udkørbar stabiliseringsskinne. Robust magnesiumhus med lang levetid. Let som kunststof, stærk som trykstøbt aluminium. Fastgørelsesøje til værktøjsikring. Med 3 knækklinger, 8 trin, 18 mm brede.

Fordel:

- **Flade og ergonomiske skydere separat til klinge og stabiliseringsskinne. Ingen utilsigtet betjening af skyderen.**
- **Enestående klingestabilisering. Foretag målrettet tryk uden risiko for personskader. Ingen utilsigtet bøjning eller brud på klingen.**

Reservedel:

Reserveklinger se nr. 845010 str. 10; 845015 str. 10; 845016 str. 10; 845018 str. 50; 845019 str. 50; 845021 str. 10; 845023 str. 50.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|-----------|
| Klingetykkelse | 0,5 mm |
| Antal klinger | 3 |
| Klingelængde | 100 mm |
| Antal knæktrin | 8 |
| Hel længde | 165 mm |
| Klingebredde | 18 mm |
| Materiale, greb | Magnesium |

Produkttype

Hobbyknive

Tilbehør

| | |
|---|-----------|
| Knækklingesæt, 10 stk., 18 mm "experience" antal 10 | 845010 10 |
|---|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Knækklingesæt, 10 stk., 18 mm „longlife“ antal 10 | 845015 10 |
|---|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Klingesæt, 10 stk., 18 mm, uden nominelle brudsteder "experience" antal 10 | 845016 10 |
|---|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Knækklingesæt, 50 stk., 18 mm "experience" antal 50 | 845018 50 |
|---|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Knækklingesæt, 50 stk., 18 mm „longlife“ antal 50 | 845019 50 |
|---|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Knækklingesæt, 10 stk., 18 mm "multisharp" antal 10 | 845021 10 |
|---|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Knækklingesæt, 50 stk., 18 mm "multisharp" antal 50 | 845023 50 |
|---|-----------|