

# AEG

## Slagnøgle, Type: BSS1812



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	074016 BSS1812
GTIN	4058546339258
Artikelklasse	07A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kraftfuld 18 V akku-slag nøgle med værktøjsholder med 1/2 tomme firkant.

- LED-belysning af arbejdsområdet.
- Greb med softgrip-støtte.
- Bæltekrog.

#### Leveringsomfang:

Uden akku og uden lader, i æske.

#### Bemærk:

Egnet reservebatteri finder du under nr. 073846– 073848. Batteri-startsæt under nr. 073844.

### Teknisk beskrivelse

Batterispænding	18 V
Værktøjsholder, drevprofil	Udvendig firkant
Energiforsyning	Akkudrevet
Værktøjsholder, mål	1/2 tommer

Antal medfølgende akkuer	0
Batteritype	Lithium-ion
Slagtal 1. trin	0 - 2800 min <sup>-1</sup>
Maks. moment, 1. trin	280 Nm
Producentbetegnelse	BSS 18S12BL
Slagtal 2. trin	0 - 3800 min <sup>-1</sup>
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	AEG type B 18 V
Typisk anvendelse	Strong
Produkttype	Slagnøgle