

**Garant****Polerslibestift korn 600 (orange) ultrafin, Hoved-Ø×hovedlængde: 13X20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	551924 13X20
GTIN	4062406572594
Artikelklasse	51E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Polerstifter med **normal korund (A)** i gummielastisk binding.

**GARANT-polerstifter** udmærker sig ved en lang standtid, så man hurtigt opnår en fin ensartet overflade. Afhængigt af udførelsen opnås ensartede finpoliturer op til glanspolitur. GARANT-polerstifter kan selv profileres med afretterværktøj.

**Anvendelse:**

**Til finslibning og polering af stål, rustfrit og syrefast stål, højvarmefaste materialer og jernfrie metaller.** Polerstifter stopper ikke til, heller ikke ved smørende materialer. Til matpolering eller oparbejdning af visuelle effekter på rustfrie beholdere osv. **Takket være den elastiske integration af slibekornene opnås en meget fin politur.**

Ikke egnet til kanter og flader.

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø	6 mm
Hoved-Ø	13 mm
Formbeskrivelse	Cylinder

Anbefalet periferihastighed	10 - 15 m/s
Korn	600
Hovedlængde	20 mm
Slibemiddel	Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse	T
Farve	hvid
Produkttype	Polerstift

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
CuZn	egnet		
tør	egnet		