



## Kerneboremaskine, Type: M18FMDP



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	076528 M18FMDP
GTIN	4002395136650
Artikelklasse	03L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**M18 FUEL™ batteri-** magnetkerneboremaskine med LED-belysning.

- **Kerneboring op til 38 mm.**
- **2-trins gear: Optimeret omdrejningstal til boring med kernebor (400 min<sup>-1</sup>) og spiralbor (690 min<sup>-1</sup>).**
- **Kraftig permanent magnet med en holdekraft på 8890 N.**
- **Version med REDLINK PLUS™-elektronik, AUTOSTOP™.**
- **Integreret magnetisk kølemiddelbeholder.**

#### Leveringsomfang:

2 x M18 B5 akkuer, M12-18 FC lader, kuffert.

#### Bemærk:

Passende HM-kernebor finder du fra nr. 118780. Passende batteri fås med nr. 073816 str. MB18 og nr. 073839 str. M18NRG5.

### Teknisk beskrivelse

Batteritype	Lithium-ion
Batterispænding	18 V

Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Emballage	Kuffert
Energiforsyning	Akkudrevet
Boreddybde	Kernebor i stål, maks. 50 mm
Højde	552 mm
Vægt	13,9 kg
Maks. rive-Ø	18 mm
maks. omdrejningstal	400 - 690 min <sup>-1</sup>
Længde, magnetfod	170 mm
Værktøjsholder, form	19 mm Weldon
Akku-kapacitet	5 Ah
Maks. forsænkings-Ø	38 mm
Bredde, magnetfod	65 mm
Arbejdsslag	146 mm
Producentbetegnelse	M18 FMDP-0C
Antal medfølgende akkuer	2
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Produkttype	Boremaskine

## Tilbehør

Akku-startsæt Type M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-Ion system M18B5 Akku-type MB18	073816 MB18