



## Vinkelsliber Akku, Type: M18FSAGV



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077105 M18FSAGV
GTIN	4058546360566
Artikelklasse	03L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Batteri-vinkelsliber 115 mm** med POWERSTATE™-motor (børsteløs) til de hårdeste anvendelser. REDLINK PLUS™-elektronikken giver maskinen og batteriet en fremragende digital overbelastningssikring og holder effekten og lasten konstant. Med dødemandsknap.

#### Leveringsomfang:

**Uden batteri, uden lader.** Inklusive kasse.

#### Bemærk:

Egnede startsæt finder du fra nr. 073826.

### Teknisk beskrivelse

Maks. skive-Ø	115 mm
Genstartsspærre	ja
Energiforsyning	Akkudrevet
Dødemandskontakt	ja
Antal medfølgende akkuer	0
Maks. vibration iht. EN	2,1 m/s <sup>2</sup>
Motorkonstruktion	Børsteløs motor
Omdrejningstalområde	8500 min <sup>-1</sup>

Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Batterispænding	18 V
Batteritype	Lithium-ion
Overbelastningssikring	ja
Producentbetegnelse	M18 FSAGV115XPDB-0
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Maks. skæredybde	28 mm
Vægt	2,7 kg
Produkttype	Vinkelsliber