



Akku-borehammer Uden batteri, lader og kuffert, Type: M18FHPX



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	075532 M18FHPX
GTIN	4058546346881
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

- Robuste borehamre med pneumatisk hammerslagværk.
- SDS-Plus borholder.
- Utrolig stærkt metalgearhus.
- Højre-/venstreløb, slagstop og elektronisk forvalg af omdrejningstal.
- FIXTEC-hurtigskiftesystem til værktøjsløst skift mellem SDS-Plus-holderen og den selvspændende metalborepatron.
- Drejestop til lette mejselopgaver.
- Sikkerhedskobling beskytter bruger og maskine, hvis boret blokerer.
- Anti-Vibrations-System AVS.

Leveringsomfang:

Nul-version – uden batteri, lader og kuffert.

Bemærk:

Passende HM-hammerbor finder du fra nr. 787000. Passende reserveakkuer og ladere finder du fra nr. 073808 og nr. 073840.

Teknisk beskrivelse

Maks. spiralbor-Ø i beton	30 mm
Producentbetegnelse	M18ONE FPHX

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Batterispænding	18 V
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Skaft	SDS Plus
Slagenergi	4,2 J
Maks. vibration iht. EN	8,6 m/s ²
Antal medfølgende akkuer	0
Maks. spiralbor-Ø i træ	30 mm
Maks. slagtal	4600 min ⁻¹
Vægt	5,2 kg
Omdrejningstalområde	0 - 800 min ⁻¹
Værktøjsholder, form	SDS-Plus
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Produkttype	Borehammer

Tilbehør

Batterilader Type M1218SC	073840 M1218SC
Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C
Akku-startsæt Type M18NRG5	073839 M18NRG5
Batterilader Type M1418C6	073840 M1418C6