



Akku-borehammer, Type: M18FHX



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	075530 M18FHX
GTIN	4058546346973
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

- **Robuste borehamre med pneumatisk hammerslagværk.**
- **Utrolig stærkt metalgearhus.**
- **Højre-/venstreløb, slagstop og elektronisk forvalg af omdrejningstal.**
- **18 V / 5,0 Ah Red Li-ion-batteri-borehammer** med børsteløs POWERSTATE™ EC-motor, optimeret til borer i beton og murværk. Redlink-Plus™ elektronik-overbelastningsbeskyttelse med henblik på lang levetid for batteri, motor og gear.
- **FIXTEC-hurtigskiftesystem til værktøjsløst skift mellem SDS-Plus-holderen og den selvspændende metalborepatron.**
- **Drejestop til lette mejselopgaver.**
- **Sikkerhedskobling beskytter bruger og maskine, hvis boret blokerer.**
- **Anti-Vibrations-System AVS.**

Leveringsomfang:

Inklusive FIXTEC SDS-Plus adapter, selvspændende borepatron 1,5 – 13 mm, ekstra håndgreb med boreddybdestop, hurtiglader, 2× 18 V batteri, kuffert.

Bemærk:

Passende HM-hammerbor finder du fra nr. 787000. Passende reserveakkuer og ladere finder du fra nr. 073808 og nr. 073840.

Teknisk beskrivelse

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Maks. vibration iht. EN	8,9 m/s ²
Skaft	SDS Plus
Omdrejningstalområde	0 - 1330 min ⁻¹
Maks. spiralbor-Ø i beton	26 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Slagenergi	2,5 J
Maks. spiralbor-Ø i træ	28 mm
Producentbetegnelse	M18ONEFHX-552X
Batterispænding	18 V
Maks. slagtal	4800 min ⁻¹
Akku-kapacitet	5,5 Ah
Antal medfølgende akkuer	2
Værktøjsholder, form	SDS-Plus
Energiforsyning	Akkudrevet
Vægt	4,5 kg
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Batteritype	Lithium-ion
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Produkttype	Borehammer

Tilbehør

Batterilader Type M1218SC	073840 M1218SC
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C
Akku-startsæt Type M18NRG5	073839 M18NRG5
Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC
Batterilader Type M1418C6	073840 M1418C6