



## Batteri-skruemaskine med skraldefunktion, Type: M12FHIR14



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070228 M12FHIR14
GTIN	4058546341046
Artikelklasse	03L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**MILWAUKEE – batteri-vinkelbore-/skruemaskine og skruemaskine med skraldefunktion**

- **REDLINK™ elektronik med trinløs styring af omdrejningstallet, højre-/venstreløb og overbelastningsbeskyttelse.**
- **LED-belysning af arbejdsområdet.**
- **RED Li-ion-batterier med enkeltcelleovervågning og ladetilstandsindikator.**

Kompakte, trådløse højhastighedsskraldenøgler med fintfølelse hastighedskontrol.

#### Leveringsomfang:

**Uden batteri og uden lader.**

#### Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073814 og nr. 073839.

### Teknisk beskrivelse

Typisk anvendelse	Strong
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Vægt	1 kg

Antal medfølgende akkuer	0
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Akku-kapacitet	2 Ah
Batterispænding	12 V
Konstruktion	Skruemaskine med skraldefunktion
Maks. moment, hård	47 Nm
Producentbetegnelse	M12FHIR14
Værktøjsholder	Firkant 1/4 tomme
Maks. vibration iht. EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Batteritype	Lithium-ion
Produkttype	Skruemaskine

## Tilbehør

Li-Ion system M4B2/M12B2 Akku-type MB12	073814 MB12
---	-------------