



## Batteri-skruemaskine med skraldefunktion, Type: M12FHIR38



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070228 M12FHIR38
GTIN	4058546341053
Artikelklasse	03L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**MILWAUKEE – batteri-vinkelbore-/skruemaskine og skruemaskine med skraldefunktion**

- REDLINK™ elektronik med trinløs styring af omdrejningstallet, højre-/venstreløb og overbelastningsbeskyttelse.
- LED-belysning af arbejdsområdet.
- RED Li-ion-batterier med enkeltcelleovervågning og ladetilstandsindikator.

#### Leveringsomfang:

**Uden batteri og uden lader.**

#### Bemærk:

Egnede batterier og ladere finder du under nr. 073814 og nr. 073839.

### Teknisk beskrivelse

Maks. moment, hård	47 Nm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Konstruktion	Skruemaskine med skraldefunktion
Producentbetegnelse	M12FHIR38

Batteritype	Lithium-ion
Batterispænding	12 V
Vægt	1,4 kg
Værktøjsholder	Firkant 3/8 tomme
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Akku-kapacitet	2 Ah
Typisk anvendelse	Strong
Maks. vibration iht. EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Antal medfølgende akkuer	0
Produkttype	Skruemaskine

---

## Tilbehør

Li-Ion system M4B2/M12B2 Akku-type MB12	073814 MB12
---	-------------