

**Garant****Pneumatisk centreringsskruestik, Type: 100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	360180 100
GTIN	4062406572945
Artikelklasse	310

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Justerbar vandring + 5 mm pr. side.**
- **Spændekraft kan indstilles trinløst op til 22,5 kN. Aritmetisk sum = 45 kN.**
- **Også i tilfælde af tryktab har centreringsskruestikken en let (ca. 60 kg) forspænding, hvilket sørger for sikker positionering af emnet f.eks. på vekselsborde.**

**Anvendelse:**

Til centrisk opspænding af komponenter. Egnede til **automatisk drift** via 4-kanals spændetoppe, men ligeledes via tilslutninger i siden.

**Specialtilbehør:**

Momentnøgle nr. 360135 – 360151 str. 80.

**Teknisk beskrivelse**

Trykluftydelse, maks.	9 bar
Højde H	95 mm
L	100 mm
Kæbebredde A	80 mm
Vægt	4,8 kg

Spændeslag	6 mm
Spændekraft op til maks.	10 kN
B	100 mm
passer til farvekode	PCV 100
Produkttype	Maskinskruestik