

**Garant****HM-fræser HPC / TPC, TiAlN, Ø DC: 8 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	203028 8
GTIN	4045197527653
Artikelklasse	11X

**Beskrivelse****Udførelse:**

Speciel slibning med toruslignende skærkant-afrunding og **specialcoating**.

Tolerance, nom. Ø: f8

Antal tænder Z: 4

Spiralvinkel: 35 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HB med h6

Antal tænder Z: 4

Skærlængde  $L_c$ : 21 mm

Samlet længde L: 63 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 8 mm

Hjørneafrounding  $r_v$ : 0,2 mm

Tilspænding  $f_z$  til beskæring i Inconel: 0,065 mm

**Teknisk beskrivelse**

Antal tænder Z	4
Tilspænding $f_z$ til beskæring i Inconel	0,065 mm
Skær-Ø $D_c$	8 mm
Skaft-Ø $D_s$	8 mm
Samlet længde L	63 mm
Skærlængde $L_c$	21 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 6535 HB med h6

Tolerance, nom. Ø	f8
Spiralvinkel	35 grader
Hjørneafrundning $r_v$	0,2 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	0,08×D
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Spåntagningsstrategi	TPC
Farvering	pink
Produkttype	Skaftfræser

## Services

Frislibning af skaft Type FRST	209900 FRST
--------------------------------	-------------