

HOLEX**Mini-fræser HSS-Co8, ubelagt, Ø e8 DC: 5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	191400 5
GTIN	4045197102515
Artikelklasse	12W

Beskrivelse**Udførelse:**

Endeskærgeometri til dykfræsning. **Excentrisk afrunding**. Universel skærgeometri. Skaft svarende til DIN 1835 B med skafttolerance h6. Anvendelig som **langhuls- og skaftfræser** i fladspændepatroner og spændetangspatroner. **Høj skæreydelse**, meget rimelig i pris. Til fræsning af borenoter.

Bemærk:

Spar genopslibningsomkostningerne, for det er billigere, at benytte mini-fræseren, indtil slitagegrænsen og kassere den end at efterslibe den.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,008 mm
Antal tænder Z	3
Skær-Ø D_c	5 mm
Skaft-Ø D_s	6 mm
Samlet længde L	44 mm
Skærlængde L_c	13 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	HB med h6
Tolerance, nom. Ø	e8
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	90 grader

Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 8
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
CuZn	betinget egnet	55 m/min	N
våd, maksimal	egnet		