

**Garant****Skaftfræser HSS-Co8, ubelagt, Ø k10 DC: 3mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 191500 3      |
| GTIN                | 4045197102775 |
| Artikelklasse       | 11W           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fræser med flere skær. **Excentrisk bagslibning.**  
Endeskærgeometri til dykfræsning.

**Teknisk beskrivelse**

|                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Skær-Ø $D_c$                                                    | 3 mm                    |
| Tilspænding $f_z$ til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,005 mm                |
| Antal tænder Z                                                  | 4                       |
| Skaft-Ø $D_s$                                                   | 6 mm                    |
| Samlet længde L                                                 | 52 mm                   |
| Skærlængde $L_c$                                                | 8 mm                    |
| Tilspændingsretning                                             | Vandret, skrå og lodret |
| Skaft                                                           | DIN 1835 B med h6       |
| Tolerance, nom. Ø                                               | k10                     |
| Spiralvinkel                                                    | 30-40 grader            |
| Hjørnefasvinkel                                                 | 90 grader               |
| Belægning                                                       | ubelagt                 |
| Skæremateriale                                                  | HSS Co 8                |
| Norm                                                            | DIN 844 B               |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Type             | N            |
| Indvendig køling | nej          |
| Farvering        | uden         |
| Produkttype      | Hjørnefræser |

## Brugerdata

|                              | Egnet til      | $V_c$    | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------|----------|
| Aluminium (med korte spåner) | betinget egnet | 83 m/min | N        |
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup> | egnet          | 30 m/min | P        |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup> | egnet          | 25 m/min | P        |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup> | betinget egnet | 25 m/min | P        |
| GG (G)                       | betinget egnet | 23 m/min | K        |
| CuZn                         | betinget egnet | 55 m/min | N        |
| Uni                          | egnet          |          |          |
| våd, maksimal                | egnet          |          |          |