

Garant GRIDLINE

**ESD Vario-filebænk med kabinet, højde 850 mm, ESD-plade, 12×20G,  
Pladelængde: 1500/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	972150 1500/3
GTIN	4062406573430
Artikelklasse	9GG

**Beskrivelse****Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion. Fodstykker 50 mm brede, med tværafstiver og holder til højdeindstilling i trin på 25 mm. Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Med 1 par afstivningsvinkler til stabilisering. Skuffekabinet, der kan låses centralt med stiftcylinderlås. **Skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. Bordplade af 50 mm volumenledende spånplade. Overbelægning af ledende HPL-laminat EGB 0,8 mm. Underside med kontramarch af hvidt laminatmateriale. Antistatisk 3 mm ABS-limning hele vejen rundt. Med indvendigt liggende stålrør som forstærkningsprofil.

**Bestykning:**

Skuffefronthøjde mm: 50, 75, 100

**Leveringsomfang:**

2 × fodstykker, 1 × par afstivningsvinkler, skuffekabinet, arbejdsplade.

**Lakering:**

Kabinet og fodstykker lysegrå som RAL 7035, **ESD-pulverlakeret**.

**Bemærk:**

Central boring til jordingsmodul nr. 972827 str. INT2W på undersiden af ESD-bordpladen.

Jordingsmodul skal bestilles separat.

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Serie	vario
-------	-------

Skuffer, nytte dybde i G	20
Skuffer, nytte bredde i G	12
Skuffekabinet, dybde	650 mm
Skuffekabinet, bredde	400 mm
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Skuffer, nytte dybde	500 mm
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	250 kg
Arbejdsplade, længde	1500 mm
Antal skuffer	3
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Skuffer, nytte bredde	300 mm
Skuffer, nytte flade i G	12×20
Højde	850 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	225 mm
Skuffekabinet, højde	300 mm
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Filebænk, højde	850 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Cylinderlås	Modulær låseindsats
elektrostatisk egenskab	EGB/ESD
Produktnavnsegenskab	12×20G
Produkttype	Filebænk

## Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type KO21

914227 KO21

ESD-kabinet 16G til selvbestykning med skuffer Højde, hus 300 mm	972030 300
ESD-skuffe Skuffefronthøjde 50 mm	972035 50
ESD-skuffe Skuffefronthøjde 75 mm	972035 75
ESD-skuffe Skuffefronthøjde 100 mm	972035 100
ESD-bordplade Pladelængde 1500 mm	972160 1500
ESD-fodstykke Højde 800 mm	972180 800
Knudeblik Type 1	972195 1