



Universalbor i hårdmetal, 1/4 tomme (E 6,3), Bor-Ø: 10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	787001 10
GTIN	4058546287351
Artikelklasse	76G

Beskrivelse

Udførelse:

Hårdmetalplatte med skarpslebne skær og universalskærvinkel. I kraft af centrerslibning opnås nøjagtig forboring også i hårde overflader. Skaft i sejhærdet specialstål.

Anvendelse:

Til boring i forskellige materialer, også i én arbejdsgang:

- Tegl, gasbeton, letvægtsmaterialer, kunststof.
- Fliser, keramik, marmor, glas.
- Armeringsjern i beton.

Bemærk:

- Bemærk: Kun til rotationsboring (ikke slagboring)!
- Hurtigere boring og flere borehuller pr. opladning end med slagboremaskiner.

Teknisk beskrivelse

Bor-Ø	10 mm
Spirallængde	60 mm
Hel længde	120 mm
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Ingen slagboring
Bit-sekskantskaft	E 6,3
Produkttype	Universalbor

