



## Universalbor i hårdmetal, 1/4 tomme (E 6,3), Bor-Ø: 6mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	787001 6
GTIN	4058546287245
Artikelklasse	76G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Hårdmetalplatte **med skarpslebne skær og universalskærvinkel. I kraft af centrerslibning** opnås nøjagtig forboring også i hårde overflader. Skaft i sejhærdet specialstål.

#### Anvendelse:

Til boring i forskellige materialer, også i én arbejdsgang:

- **Tegl, gasbeton, letvægtsmaterialer, kunststof.**
- **Fliser, keramik, marmor, glas.**
- **Armeringsjern i beton.**

#### Bemærk:

- **Bemærk: Kun til rotationsboring (ikke slagboring)!**
- **Hurtigere boring og flere borehuller pr. opladning end med slagboremaskiner.**

### Teknisk beskrivelse

Spirallængde	50 mm
Hel længde	100 mm
Bor-Ø	6 mm
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Ingen slagboring
Bit-sekskantskaft	E 6,3
Produkttype	Universalbor

