



Universalbor i hårdmetal, sæt, 1/4 tomme (E 6,3), Bor-Ø: 8mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	787011 8
GTIN	4058546287405
Artikelklasse	76G

Beskrivelse

Udførelse:

Hårdmetalplatte med skarpslebne skær og universalskærvinkel. I kraft af centrerslibning opnås nøjagtig forboring også i hårde overflader. Skaft i sejhærdet specialstål.

Anvendelse:

Til boring i forskellige materialer, også i én arbejdsgang:

- Tegl, gasbeton, letvægtsmaterialer, kunststof.
- Fliser, keramik, marmor, glas.
- Armeringsjern i beton.

Indhold:

Bor nr. 787001: 1 stk. af hver str. 4; 5; 5; 6; 6; 8; 10; 12

Bemærk:

- **Bemærk: Kun til rotationsboring (ikke slagboring)!**
- **Hurtigere boring og flere borehuller pr. opladning end med slagboremaskiner.**

Teknisk beskrivelse

Bor-Ø	4 - 10 mm
Antal bor	8

Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Ingen slagboring
Bit-sekskantskaft	E 6,3
Produkttype	Universalbor

Tilbehør

Universalbor i hårdmetal, 1/4 tomme (E 6,3) Bor-Ø 12 mm	787001 12
Universalbor i hårdmetal, 1/4 tomme (E 6,3) Bor-Ø 8 mm	787001 8
Universalbor i hårdmetal, 1/4 tomme (E 6,3) Bor-Ø 10 mm	787001 10
Universalbor i hårdmetal, 1/4 tomme (E 6,3) Bor-Ø 5 mm	787001 5
Universalbor i hårdmetal, 1/4 tomme (E 6,3) Bor-Ø 6 mm	787001 6
Universalbor i hårdmetal, 1/4 tomme (E 6,3) Bor-Ø 4 mm	787001 4