

Garant**Nitrilhandsker, par MASTER FIT, Handskestørrelse: 12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094302 12
GTIN	4062406573935
Artikelklasse	01H

Beskrivelse**Udførelse:**

MASTER FIT monteringshandsker. Med innovativ vandbaseret PU-nitrilbelægning til de højeste krav til præcision, fleksibilitet og føleevne i tørre arbejdsmiljøer. Fint struktureret overflade på indersiden af håndfladen takket være den optimerede fremstillingsmetode. Touchscreen-kompatibel, så smartphones og andre touchscreens kan betjenes uden at tage handsken af. Lang levetid takket være meget høj slidstyrke. DMF-fri og Öko-Tex-certificeret.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Beskyttelseskategori	Kategori II
Serie	MASTER FIT
Handsketype	Universalhandsker
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100

Indhold	12
Handskeegenskab	allergiker-hudvenlig
Handskeegenskab	Touchscreen-egnet
Handskeegenskab	DMF-fri
EN 388	4131X
Bæremateriale	Lycra® / polyamid
Belægning	water based PU/Nitril
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Anvendelsesområde	Præcision
Længde	255 mm
Farve	blå / sort
Strikketeknologi	15G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Anvendelse	flergangsbrug
Produkttype	Universalhandsker