

Garant**Nitrilhandsker, par MASTER CUT C, Handskestørrelse: 12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094445 12
GTIN	4062406574093
Artikelklasse	01H

Beskrivelse**Udførelse:**

Tætsiddende og ekstremt komfortabel takket være 18-gauge-strikketeknologi. Behagelig nitrilmikroskumbelægning giver en utrolig god følelse og god fingerfærdighed.

GARANT MASTER CUT C. skærebeskyttelsesniveau C, **helt uden glas- og stålfibre.** Med forstærkning på tommelfingerens inderside for at øge standtiden.

Handskerne kan vaskes på 40° – 60° C op til 4 gange.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Serie	MASTER CUT
Handskeegenskab	forstærkning af tommelfingerens inderside
Strikketeknologi	18G

Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4331C
Bæremateriale	Specialgarn
Belægning	Nitrilskum
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Allround
Anvendelsesområde	Præcision
Farve	grå / sort
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	C
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker