

Garant**Nitrilhandsker, par MASTER CUT B, Handskestørrelse: 12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094416 12
GTIN	4062406574062
Artikelklasse	01H

Beskrivelse**Udførelse:**

Tætsiddende og ekstremt komfortabel takket være 18-gauge-strikketeknologi. Behagelig nitrilmikroskumbelægning giver en utrolig god følelse og god fingerfærdighed. Dermed meget velegnet til præcis håndtering af små dele med skarpe kanter. Egner sig også optimalt til arbejde med let olieforurening.

GARANT MASTER CUT B. Yderst fleksible skærebeskyttelseshandsker med skærebeskyttelsesniveau B. Med forstærkning på tommelfingerens inderside for at øge standtiden.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Serie	MASTER CUT
Handskestørrelse	12

Handskeegenskab	DMF-fri
Strikketeknologi	18G
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X42B
Bæremateriale	HPPE
Belægning	Nitrilskum
belægningsvariant	indvendig håndflade
Anvendelsesområde	Præcision
Farve	grå / sort
Længde	250 mm
Anvendelse	flergangsbrug
Skærebeskyttelsesklasse	B
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker