

## Mitutoyo

### Måleprojektor med skærm og objektiv PJ-PLUS, Type: P1010A



#### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	493513 P1010A
GTIN	4946368848181
Artikelklasse	44C

#### Beskrivelse

##### Udførelse:

**Profilprojektor til præcis gennemlys- og overfladelyskontrol** af små og mellemstore emner.

**Universalapparat** til brug i produktionen, på laboratorier, kontrol og sliberi.

- **Standardobjektiv 10 x, 20x, 50x og 100x objektiv på forespørgsel.**
- **Vertikal, drejelig 315 mm trådkorsskærm med indbygget digital vinkelvisning, mulighed for aflæsning i grader eller decimaler.**
- **Det telecentriske belysningsystem garanterer vertikal og konstant belysning af synsfeltet.**
- **LED-gennemlysning og overfladebelysning med trinløs lysstyrkeregulering giver lang levetid ved lavt strømforbrug.**
- **Ventilatorfrit design forhindrer indtrængning af urenheder i apparatet.**
- **Massivt koordinatmålebord, med hurtig indstilling i begge akser.**
- **Indbygget digitaldisplay (med dataudgang) giver sikker og fejlfri måling.**
- **Til måling af længder, vinkler, kurver og radier.**

##### Leveringsomfang:

Inklusive objektiv 10 gange, blændbeskyttelse, hætte og netkabel.

##### Specialtilbehør:

Skærekantrenser nr. 354788.

##### Bemærk:

Andet specialtilbehør som f.eks. objektiver, vipbar centrersupport, horisontalprisme, holder til vendeskærsplatter, passende standardmåleplader eller kantsensor med analyseenhed QM-Data 200 på forespørgsel.

## Teknisk beskrivelse

Maks. emnevægt	10 kg
Vægt	114 kg
Måleområde X-akse	100 mm
Serie	PJ-PLUS
Længde	742 mm
Skærm-Ø	315 mm
Højde	1093 mm
Bredde	575 mm
Aflæsning	0,001 mm
Energiforsyning	Med kabel
Måleområde y-akse	100 mm
digital visning	ja
Belysning	5
Produkttype	Profilprojektor