

Mitutoyo

Måleprojektor med skærm og objektiv PJ-PLUS, Type: P2010A



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	493513 P2010A
GTIN	4946368848211
Artikelklasse	44C

Beskrivelse

Udførelse:

Profilprojektor til præcis gennemlys- og overfladelyskontrol af små og mellemstore emner.

Universalapparat til brug i produktionen, på laboratorier, kontrol og sliberi.

- **Standardobjektiv 10 x, 20x, 50x og 100x objektiv på forespørgsel.**
- **Vertikal, drejelig 315 mm trådkorsskærm med indbygget digital vinkelvisning, mulighed for aflæsning i grader eller decimaler.**
- **Det telecentriske belysningsystem garanterer vertikal og konstant belysning af synsfeltet.**
- **LED-gennemlysning og overfladebelysning med trinløs lysstyrkeregulering giver lang levetid ved lavt strømforbrug.**
- **Ventilatorfrit design forhindrer indtrængning af urenheder i apparatet.**
- **Massivt koordinatmålebord, med hurtig indstilling i begge akser.**
- **Indbygget digitaldisplay (med dataudgang) giver sikker og fejlfri måling.**
- **Til måling af længder, vinkler, kurver og radier.**

Leveringsomfang:

Inklusive objektiv 10 gange, blændbeskyttelse, hætte og netkabel.

Specialtilbehør:

Skærekantrenser nr. 354788.

Bemærk:

Andet specialtilbehør som f.eks. objektiver, vipbar centrersupport, horisontalprisme, holder til vendeskærsplatter, passende standardmåleplader eller kantsensor med analyseenhed QM-Data 200 på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Højde	1093 mm
Vægt	118 kg
Bredde	633 mm
Aflæsning	0,001 mm
Serie	PJ-PLUS
Skærm-Ø	315 mm
Maks. emnevægt	8 kg
Måleområde y-akse	100 mm
Energiforsyning	Med kabel
Længde	742 mm
Måleområde X-akse	200 mm
digital visning	ja
Belysning	5
Produkttype	Profilprojektor