



## Akku-hæfteklammerpistol, Producentbetegnelse: M12BST



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 078402 M12BST |
| GTIN                | 4058546028077 |
| Artikelklasse       | 03L           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kompakt og effektiv M12™ **batteri-hæfteklammerpistol** med integreret klammeskyder og skridsikkert greb. Op til 2000 klemmer pr. 2,0 Ah batteriopladning. Tørskudsforhindring.

#### Passer til:

Klemmer type G med maks. inddrivningsdybde på 6–14 mm.

#### Leveringsomfang:

Inklusive 2x 12 V / 2,0 Ah batteri, C12 C lader, HD-boks.

### Teknisk beskrivelse

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Producentbetegnelse                 | M12BST      |
| Maks. inddrivningsdybde for klammer | 14 mm       |
| Antal medfølgende akkuer            | 2           |
| Batteritype                         | Lithium-ion |
| Energiforsyning                     | Akkudrevet  |
| Passende klammetype                 | G           |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Akku-kapacitet                              | 2 Ah                  |
| Batterispænding                             | 12 V                  |
| Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Milwaukee type B 12 V |
| Emballage                                   | Kuffert               |
| Produkttype                                 | Hæfteklammepistol     |

---

## Tilbehør

|   |               |
|---|---------------|
| Batterilader Type M1218C                | 073840 M1218C |
| Li-Ion system M4B2/M12B2 Akku-type MB12 | 073814 MB12   |